



### Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Kobber spacer
Produktnavn	Lineryg DP
Kompatibel med	Lineryg Lineryg DP distribusjon blokk Prisma Prisma G Kapsling

### Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Lineryg DP fordelingsblokk
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Antall pr. sett	Sett á 4
Vekt	0,1 kg

### Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,2 cm
Pakke 1 Brekke	4 cm
Pakke 1 Vekt	5 cm
Package 1 Weight	90 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Brekke	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------