



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Fleksibel tilkobling
Produktnavn	Linergy DX
Product name	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma Pack 250 Kapsling Linergy Linergy DX distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy DX fordelingsblokk
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
[In] merkestrøm	125 A
Lengde	240 mm
Vekt	0,52 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	34,0 cm
Package 1 Weight	520,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,12 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	45,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	135,12 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------