



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Multi-stage distribution block
Produktnavn	Linery BS
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Tett bakplate Prisma upright
Monteringsmetode	Horisontal Vertikal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	250 A
[In] merke strøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke strøm	13 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
I ² t ved aktivering	169000000 A ² .s
Skinne dimensjon	20 x 5 mm
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: M6 hull (fase) , 13 x 1...50 mm ²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	3,2 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,5 cm
Pakke 1 Bredde	26 cm
Pakke 1 Vekt	55 cm
Package 1 Weight	3,11 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------