



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma G Kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	1,82 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	28,5 cm
Package 1 Weight	1,83 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------