



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma G Kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	2,86 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.





## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,0 cm
Pakke 1 Vekt	24,8 cm
Package 1 Weight	2,87 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	65,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	218,64 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------