



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma Prisma G duct
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS skinne
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	2,28 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.





## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------