



### Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linery BW
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Tilgjengelig utstyr	Clip-on covers
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	8,5 kA ( 1 s)
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I <sup>2</sup> t ved aktivering	72250 kA <sup>2</sup> .s
Tillatt strøm	125 A
Lengde	750 mm
Vekt	2,34 kg
Type tilkoping for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

### Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	91 cm
Package 1 Weight	2,5 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------