



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linergy BW
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett å 1

### Komplementær

Antall poler	3P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
[U] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA ( 1 s)
[Ipk] rangert peak tåle strøm	52,5 kA
I <sup>2</sup> t ved aktivering	625000 kA <sup>2</sup> .s
Tillatt strøm	630 A
Lengde	1000 mm
Vekt	10,24 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

### Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	<a href="#"> Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Logistisk informasjon</b>	
Opprinnelsesland	FR
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 måneder