



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linergy BW
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett à 1

Komplementær

Antall poler	3P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	750 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	20 kA (1 s)
[Ipk] rangert peak tåle strøm	52,5 kA
I ² t ved aktivering	400000 kA ² .s
Tillatt strøm	400 A
Lengde	1400 mm
Vekt	7,1 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Mekanisk robusthet	Seismic tests struktur forsterkning - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	152,5 cm
Package 1 Weight	7,1 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	200,0 cm

Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	383,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------