



### Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Lineryg DP
Kompatibel med	Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma G Kapsling Lineryg Lineryg DP distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

### Komplementær

Montering	Montasjeplate
Installert utstyr	Easypact: CVS100...250 Compact: NSX100...250 Compact: INV100...250 Compact: INS100...160 Compact: INS250
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[Ie] nominell drifts <span>strøm</span>	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke <span>strøm</span>	8,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle <span>strøm</span>	30 kA
Tilkoblings <span>klemmer</span>	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm <sup>2</sup> Fordeling: Skrutilkobling, 2 x 35 mm <sup>2</sup>
Vekt	0,235 kg

### Miljø

Forurensninggrad	3
Overspennings <span>kategori</span>	III
Glødetrødtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelse <span>stemperatur drift</span>	-25...55 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------