



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Lineryg DP
Kompatibel med	Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma G Kapsling Lineryg Lineryg DP distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Montasjeplate
Installert utstyr	Easypact: CVS100...250 Compact: NSX100...250 Compact: INV100...250 Compact: INS100...160 Compact: INS250
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke strøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
Tilkoblings klemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm ² Fordeling: Skrutilkobling, 2 x 35 mm ²
Vekt	0,3 kg

Miljø

Forurensning grad	3
Overspennings kategori	III
Glødetrødtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	14,5 cm
Package 1 Weight	300 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------