



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Linergy |
| Produktspekter | Linergy |
| Produkt eller type komponent | Kobber samleskinne |
| Produktnavn | Linergy BS |
| Kompatibel med | Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling |
| Strømskinnebeskrivelse | Flat skinne |
| Antall pr. sett | Sett á 4 |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--|
| Monteringsretning | Vertikal, drifts posisjon: bakside |
| Installation description | Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 300 mm Veggskap - bredde 300 mm |
| [Ui] isolasjonsspenning | 1000 V |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 160 A |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm | 30 kA |
| Skinne dimensjon | 15 x 5 mm |
| Lengde | 1000 mm |
| Vekt | 2,68 kg |
| Type tilkoping for samleskinne | M6 threaded hole |
| Tilkobling banen | Tilkoblingen hver 25 mm |
| Support thickness | 5 mm |

Miljø

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

| | |
|----------------|--|
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|