



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

### Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm	55 kA
Skinne dimensjon	32 x 5 mm
Lengde	1000 mm
Vekt	5,7 kg
Type tilkoping for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness	5 mm

### Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,71 kg
Forpakning 1 høyde	2,0 cm
Forpakning 1 bredde	13,0 cm
Forpakning 1 lengde	110,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	354,6 kg
Forpakning 2 høyde	35,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	120,0 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------