



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm	40 kA
I ² t ved aktivering	169000 kA ² .s
Skinne dimensjon	20 x 5 mm
Lengde	1400 mm
Vekt	4,94 kg
Type tilkopleing for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------