



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm	55 kA
I ² t ved aktivering	625000 kA ² .s
Skinne dimensjon	32 x 8 mm
Lengde	1400 mm
Vekt	12,54 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness	8 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	150,0 kg
Package 1 Weight	12,45 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	21,0 cm
Pakke 2 Bredde	200,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	601,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------