



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm
Montering av kapsling	Overflate
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	33
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	Med sokkel: 1830 mm
Dybde	205 mm
Vekt	27,32 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør IP40 med dør IP41 med dør og baldakin
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 med dør
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	64,0 cm
Pakke 1 Vekt	187,0 cm
Package 1 Weight	26,0 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	105,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	200,0 cm
Pakke 2 Vekt	273,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------