



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie                        | Prisma                   |
| Produktspekter               | Prisma P                 |
| Produkt eller type komponent | Sideplate                |
| Kompatibel med               | Prisma Prisma P Kapsling |
| Installation description     | Kapsling, dybde 400 mm   |

### Komplementær

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse        | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate              | Matt<br>Glatt                                                       |
| Farge                       | Hvit ( RAL 9001)                                                    |
| Spesielle fargealternativer | Ja                                                                  |
| Bredde                      | 400 mm                                                              |
| Høyde                       | 2000 mm                                                             |
| Vekt                        | 18,54 kg                                                            |
| Antall pr. sett             | Sett á 2                                                            |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP30 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 8,500 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 48,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 205,000 cm |
| Package 1 Weight         | 18,500 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 20         |
| Pakke 2 Høyde            | 100,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 205,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 371,340 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|