



Teknisk informasjon

Produktspekter	Prisma G
Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma Prisma G flensplate
Produkt eller type komponent	Flensplate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP43 enclosure IP31 enclosure IP55 enclosure IP30 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Type nippelplate	Membran
Materiale	Isolert materiale
Kabelinngang nummer	4 diameter: 5...7 mm 12 diameter: 10...14 mm 4 diameter: 14...20 mm 1 diameter: 20...26 mm 4 diameter: 8...14 mm 4 diameter: 7...14 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Dybde	180 mm
Vekt	0,28 kg
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Vekt	22 cm
Package 1 Weight	270 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------