



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 mm murstein
Minimum drilling depth	20 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 40 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 15 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Hvit
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	16,5 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,0004 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	0,500 cm
Pakke 1 Vekt	1,700 cm
Package 1 Weight	0,400 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------