



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm murstein 5 mm ALC betong
Minimum drilling depth	40 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett av 250
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00052 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Vekt	3,500 cm
Package 1 Weight	0,600 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------