



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	8 Mm betong 8 Mm murstein 7 mm ALC betong
Minimum drilling depth	45 mm
Skrue diameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00128 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	0,900 cm
Pakke 1 Vekt	3,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	5,600 cm
Pakke 2 Bredde	8,200 cm
Pakke 2 Lengde	12,400 cm
Pakke 2 Vekt	1000,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------