



### Teknisk informasjon

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                       |
| Produkt eller type komponent | Clip plug                      |
| Kortnavn utstyr              | TCP                            |
| Applikasjon                  | Kabelklips og spiker           |
| Bordiameter                  | 5,5 mm                         |
| Minimum drilling depth       | 20 mm                          |
| Spikerdiameter               | 1,2...3 mm                     |
| Materiale                    | PMMA (polymethyl methacrylate) |

### Komplementær

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Fargenyanse                | Hvit        |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Diameter                   | 7,5 mm      |
| Lengde                     | 18 mm       |

### Miljø

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Antall pr. sett             | Sett á 100 |
| Salg per udelelig kvantitet | 1          |
| Vekt                        | 0,0005 kg  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 0,100 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 0,750 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,800 cm  |
| Package 1 Weight         | 0,500 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 100       |
| Pakke 2 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 4,800 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 17,800 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 56,000 g  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                    |
| REACH-regelverk              | REACH-erklæring                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                   |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                   |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|