



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	57 mm
Skrue diameter	3,5 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: Stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,07 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...20 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	75 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0051 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	0,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,100 cm
Package 1 Weight	4,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months