



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TPP
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Monteringssupport	Board material 10...35 mm
Enhet søknad	10...35 mm platemateriale
Montering	Tak Veggmontert
Gjengetype	M5
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	65 mm
Borediameter	13 mm
Fargenyanse	Grå Metall

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,0203 kg

Miljø

Materiale	Screw: Stål electroplated Toggle: sink Collar: sink Spring: stål
Praktisk lastekapasitet	Shear: 500 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 170 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 800 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 340 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...47 Mm fixture 13mm plate 0...34 mm fixture 2x13mm plate
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	0,900 cm
Pakke 1 Vekt	6,800 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	6,400 cm
Pakke 2 Bredde	8,200 cm
Pakke 2 Lengde	12,600 cm
Pakke 2 Vekt	520,000 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	16800

Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	366,480 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------