



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TMM
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Enhet søknad	3...26 mm lett montering i gipsplater
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Veggmontert
Borediameter	8 mm
Materiale	PA (polyamide)
Praktisk lastekapasitet	0,2 KN shear 0,06 kN pull-out load
Lengde	26 mm
Bredde	13 mm
Høyde	16 mm
Vekt	0,0009 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,3 cm
Pakke 1 Vekt	2,6 cm
Package 1 Weight	0,731 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months