



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TSP
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Monteringssupport	Board material 3...20 mm
Enhet søknad	3...20 mm platemateriale
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M5
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	50 mm
Borediameter	10 mm
Fargenyanse	Blå/hvit

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,00896 kg

Miljø

Materiale	Screw: Stål electroplated Collar: PA (polyamide) Spring: PA (polyamide)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 250 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 75 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...12 mm fixture 13mm plate
Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	20 mm
Lengde	54 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------