



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TMX
Tilgjengelig utstyr	Threaded screw
Monteringssupport	High load installation in board material 5...15 mm
Enhet søknad	5...15 mm høy belastning installasjon i platematerialet
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M4
Skrue diameter	4 mm
Skruelengde	40 mm
Type skruehode	Cross slotted Combi-head
Form på skrutrekker	Philips
Borediameter	8 mm
Fargenyanse	Grå Metall

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0072 kg

Miljø

Materiale	Screw: Stål electroplated Cavity fixing: metallplate electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 200 N (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 140 N (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...18 mm fixture
Miljøegenskaper	Brannmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	14 mm
Lengde	47 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,1 cm
Pakke 1 Bredde	1,1 cm
Pakke 1 Vekt	3,9 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	10,6 cm
Pakke 2 Bredde	8,2 cm
Pakke 2 Lengde	10,6 cm
Pakke 2 Vekt	686,0 g

Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1800
Pakke 3 Høyde	14,4 cm
Pakke 3 Bredde	27,4 cm
Pakke 3 Lengde	66,0 cm
Pakke 3 Vekt	13,058 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------