



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Plate
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør

Komplementær

Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,055 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	90 mm
Høyde	100 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,9 cm
Pakke 1 Bredde	9,7 cm
Pakke 1 Vekt	11,9 cm
Package 1 Weight	44,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11,0 cm
Pakke 2 Bredde	11,0 cm
Pakke 2 Lengde	16,5 cm
Pakke 2 Vekt	482,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	5,307 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------