



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Plate
Type frontplate	Med utsparing
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør
Socket dimensions compatible	1 hull 65 x 85 mm ofStikkkontakten 1 hull 90 x 100 mm ofStikkkontakten

Komplementær

Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,188 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	103 mm
Høyde	225 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,5 cm
Package 1 Weight	144 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	11,6 cm
Pakke 2 Bredde	21,6 cm
Pakke 2 Lengde	27,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,27 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,24 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------