



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	8
Antall 18 mm moduller per rad	4
Totalt antall 18 mm moduller	4
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	2
Antall plater	1 for 50 x 50 strøm uttak
Inkludert utstyr	1 plate for 50 x 50 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	10 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	1
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,5 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Bredde	98 mm
Høyde	310 mm
Dybde	98 mm
Innvendig dybde	61 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 61439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,700 cm
Pakke 1 Bredde	9,700 cm
Pakke 1 Vekt	31,000 cm
Package 1 Weight	486,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	22,000 cm
Pakke 2 Bredde	34,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,296 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	104,736 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------