



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Antall 18 mm moduller per rad	18
Totalt antall 18 mm moduller	19
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	8
Antall plater	2 for push-button controls 8 for 65 x 85 strømuttak
Inkludert utstyr	2 ledningsstropp 8 plate for 65 x 85 power outlet 2 plate for push-button control
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effektapp i W	39 W
[In] merkestrøm	90 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	3,4 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 61439-3 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,0 cm
Pakke 1 Bredde	46,8 cm
Pakke 1 Vekt	16,8 cm
Package 1 Weight	3,35 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	80,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	75,702 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------