



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Versatile enclosure for power outlet
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	16
Antall 18 mm moduller per rad	8
Totalt antall 18 mm moduler	8
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	7
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	2 kg
Bredde	236 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	EN 50262 IEC 60670 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	47,000 cm
Package 1 Weight	1,910 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	120,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	105,870 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	27

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------