



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	8
Inkludert utstyr	2 x rekkeklemme
Standarder	EN 50102 IEC 60529
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Nb of horizontal rows	1
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Antall rekkeklemmer	2 med 4 kurs
Fordelingsblokk utgående	2 x 16 mm ² 6 x 10 mm ²
Kapslingsmateriale	Kapsling: selvslukkende materiale
Bredde	155 mm
Høyde	160 mm
Dybde	65 mm
Innvendig dybde	60 mm

Miljø

IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	32,500 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	35,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,421 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	420
Pakke 3 Høyde	113,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	113,682 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------