



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Antall 18 mm moduler per rad	18
Totalt antall 18 mm moduler	72
Antall vannrette rekker	4
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Inkludert utstyr	4 markerings kit 4 ledningsstropp 2 terminal block support 4 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	89 W
[In] merkestrøm	160 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	4 earth / neutral (skrutilkopling) med 32 kurs
Fordelingsblokk utgående	64 x 10 mm ² 64 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	448 mm
Høyde	842 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	47,000 cm
Pakke 1 Vekt	85,000 cm
Package 1 Weight	8,010 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	11
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	100,110 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------