




Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Mini enclosure for modular device
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	16
Antall 18 mm moduller per rad	8
Totalt antall 18 mm moduller	8
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Inkludert utstyr	1 markerings kit 4 terminal block 4 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	5
Antall rekkeklemmer	4 earth / neutral (skrutilkopling) med 4 kurs
Fordelingsblokk utgående	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	195 mm
Høyde	200 mm
Dybde	112 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013

Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	24,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	740,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	22,000 cm
Pakke 2 Bredde	34,500 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,750 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	129,120 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------