



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Mini enclosure for modular device
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	6
Antall 18 mm moduller per rad	3
Totalt antall 18 mm moduller	3
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel issolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 markerings kit
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	1
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	80 mm
Høyde	150 mm
Dybde	98 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestandig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	22,500 cm
Pakke 2 Bredde	34,500 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,412 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	142,200 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------