



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	24
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 markerings kit 1 ledningsstropp 1 terminal block 16 holes 1 terminal block support
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttop i W	24 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 jord (skrutilkopling) med 16 kurs
Fordelingsblokk utgående	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	280 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60670 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,500 cm
Pakke 1 Bredde	36,000 cm
Pakke 1 Vekt	28,500 cm
Package 1 Weight	2,025 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	111,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	109,200 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------