



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	4 N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Maximum current per outgoing line	63 A
Senteravstand fane	27 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	108 mm
Merking	N L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	500 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Montasjeplassering	Topp på tunnelklemmer Bunn på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 NG125 Acti 9 Acti 9 C120

Miljø

Standarder	IEC 60664-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	37,000 cm
Package 1 Weight	281,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20

Pakke 2 Høyde	11,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,000 cm
Pakke 2 Lengde	103,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,040 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	36,160 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------