



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	iAMP
Produkt eller type komponent	Amperemeter
Kompatibel med	Prisma Prisma P dør Prisma Prisma G dør
Nettsystem	AC 50/60 Hz
Montering	DIN skinne

Komplementær

Type måling	Strøm
[Us] merkespenning	230 AC på 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	0,3 VA
Strømforbruk i VA	0,3 VA
9 mm polbredde	4
Bredde	36 mm
Høyde	87 mm
Dybde	65 mm
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme 2 kabel (kabler) 2,5 mm²

Miljø

Standarder	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	180,0 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,836 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------