



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	iCI
Produkt eller type komponent	Impulse counter
Kompatibel med	Prisma Prisma P dør Prisma Prisma G dør
Type måling	Impulsnummer
Displaytype	Elektromagnetisk 7 siffer
Målt maksimalverdi	9999999

Komplementær

Fullskala display	9999999
Impulsvarighet	50 ms
Tid mellom 2 impilser	50 ms
Tilbakestille	Uten
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	0,15 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne

Miljø

9 mm polbredde	4
Bredde	36 mm
Høyde	90 mm
Dybde	67 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,111 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------