



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	iAMP
Produkt eller type komponent	Amperemeter
Kompatibel med	Prisma Prisma P dør Prisma Prisma G dør
Teknologi	Ferromagnetic
Skala type	Pseudo-linear scale over 90°
Montering	DIN skinne

Komplementær

Type måling	Strøm
Nøyaktighetsklasse	Klasse 1.5
Strømforbruk i VA	1,1 VA
Strømforbruk i VA	1,1 VA
Overbelastningsmotstand	1,2 In, permanent 10 In, 5 s
9 mm polbredde	8
Bredde	70 mm
Høyde	83 mm
Dybde	66 mm
Temperature drift	+/- 0.03 %/°C
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemmeStiv 1,5...6 mm ²

Miljø

Standarder	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Referansetemperaturen	23 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,36 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------