



### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter               | Acti 9                       |
| Produktnavn                  | IAMP                         |
| Produkt eller type komponent | Dial                         |
| Strømtrafo omsetningsforhold | 250/5                        |
| Skala type                   | Pseudo-linear scale over 90° |
| Montering                    | DIN skinne                   |

### Komplementær

|             |         |
|-------------|---------|
| Type måling | Strøm   |
| Skala       | 0-250 A |

### Miljø

|        |       |
|--------|-------|
| Høyde  | 83 mm |
| Bredde | 70 mm |
| Dybde  | 66 mm |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,1 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 13,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 6 g      |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Høyde            | 7,8 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 2 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 9 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 40 g     |
| Enhetstype pakke 3       | S03      |
| Antall enheter i pakke 3 | 100      |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 1,287 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|