



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C2 40-350
Kompatibel med	Acti9 Acti9 PRD1 surge arrester with pluggable cartridge
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Jordingssystem	TT TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	20 kA
Maximum discharge current	40 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,4 kV type 2
Lokal varslings	Flag (Hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	1,3
Høyde	50 mm
Bredde	12 mm
Dybde	57 mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produktsertifikater	KEMA-KEUR
IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,964 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------