



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Reststrømbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 1250 A 400V i samsvar med IEC 61008
Betinget merkekortslutningsstrøm	Inc 10 kA 125 A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008
Jordfeil utløsning teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 61008-1
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Senteravstand fane	18 mm mellom fasene
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	420 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...50 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-1 IEC 61008 IEC 60947-3
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 61008
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	414,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,436 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------