



Teknisk informasjon

Range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OFSP
Type signalkontakter	1 C/O 1 NC
[In] merkestrøm	AC-12 3 A at 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Nei
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1...1,5 mm ² - Fleksibel Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1...1,5 mm ² - Stiv
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,7 cm
Pakke 1 Bredde	8,1 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,746 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------