



### Teknisk informasjon

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr                | Vigi NG125                      |
| Antall poler                   | 2P                              |
| [In] merkestrøm                | 63 A                            |
| Type nettverk                  | AC                              |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                           |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                        |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                          |

### Komplementær

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang                                                                                        |
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                      |
| [Ue] merkespenning              | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                       |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC/EN 60947-2                                                |
| [Uimp] nominell impuls-spenning | 8 kV i samsvar med IEC/EN 60947-2                                                             |
| Montering                       | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                    |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws                                                                                     |
| 9 mm polbredde                  | 5                                                                                             |
| Høyde                           | 118 mm                                                                                        |
| Bredde                          | 99 mm                                                                                         |
| Dybde                           | 81 mm                                                                                         |
| Vekt                            | 0,25 kg                                                                                       |
| Elektrisk levetid               | 10000 sykluser i samsvar med IEC/EN 60947-2                                                   |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnelklemmer 1...35 Mm <sup>2</sup> Fleksibel<br>Tunnelklemmer 1,5...50 mm <sup>2</sup> Stiv |
| Avmantlingslengde               | 20 mm                                                                                         |
| Tiltrekningsmoment              | 3,5 N.m                                                                                       |

### Miljø

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standarder                      | IEC/EN 60947-2:Annex B                                      |
| IP-grad                         | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                           |
| Forurensningsgrad               | 3 i samsvar med IEC/EN 60947-2                              |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC/EN 60947-2 |
| Tropisk beskyttelse             | 2 i samsvar med IEC 60068-1                                 |
| Relativ fuktighet               | 95 % på 55 °C                                               |
| Driftshøyde                     | 2000 m                                                      |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 15,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 14,5 cm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Package 1 Weight         | 331,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 8        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 3,141 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|