




Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi NG125
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	63 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC/EN 60947-2
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC/EN 60947-2
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	9
Høyde	118 mm
Bredde	162 mm
Dybde	81 mm
Vekt	0,41 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC/EN 60947-2
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 1...35 Mm² Fleksibel Tunnelklemmer 1,5...50 mm² Stiv
Avmantlingslengde	20 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	IEC/EN 60947-2:Annex B
IP-grad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC/EN 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC/EN 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm

Package 1 Weight	483,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,300 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------