



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Standard
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 Vigi NG125[RETURN]Acti 9 Acti9 NG125LMA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Lokal varslings	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	108 mm
Bredde	33 mm
Dybde	78 mm
Vekt	0,137 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Stiv Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - Fleksibel Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Fleksibel Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 Mm 10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	MN

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
IP-grad	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	10,8 cm
Package 1 Weight	137 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	11,3 cm
Pakke 2 Bredde	23,7 cm
Pakke 2 Lengde	8,5 cm
Pakke 2 Vekt	850 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	8,137 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------