



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double OC contact
Kortnavn utstyr	OF and OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at ≤ 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at ≤ 48 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	102,8 mm
Bredde	15,3 mm
Dybde	75,5 mm
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Stiv Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - Fleksibel Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Fleksibel Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	10,2 cm
Package 1 Weight	65 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	12 cm

Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Lengde	24 cm
Pakke 2 Vekt	649 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	81
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,337 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------