



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Komplementær

Antall moduler	12 måter N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Senteravstand fane	9 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	24
Bredde	216 mm
Farge	Lys grå (RAL 7035)
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Vig N40 Vig Multi 9 Multi 9 N40

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-7

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	3,2 cm
Pakke 1 Vekt	26,9 cm
Package 1 Weight	82 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------